

NL Productinformatieblad MS140



MS140

Multilade 140 mm

Algemene productinformatie:

Product:	Warmhoudlade met variabele functies, ovenruimtevolume: 20 l
Producthighlights:	Servies voorverwarmen, voedsel regenereren, ontdooien of warm houden, koken bij lage temperatuur, Push2Open-mechanisme, extra bedieningsmogelijkheden in combinatie met BORA X BO stoomoven
Nismaat:	Hoogte: 140 - 142 mm, Breedte: 560 - 568 mm, diepte: min. 560 mm
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

MS140

Multilade 140 mm

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 / 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	810 W
Zekering	1 x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,8 m
Netaansluitkabel stekkertype	C13 / E+F
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	559 x 140 x 537 mm
Afmetingen ovenruimte (breedte x hoogte x diepte)	525 x 97 x 410 mm
Inhoud ovenruimte	20 l
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	19,2 kg
Gewicht (netto)	16,4 kg
Maximaal laadgewicht	25 kg
Temperatuurbereik	30 - 100 °C
Temperatuurniveaus	1 - 6
Tijdsintervallen	1 - 6

Productbeschrijving

- Krachtig en veelzijdig
- Hoogwaardige materialen (bijv. glas en metaal)
- Push2Open - Gemakkelijk openen door zachtjes op het ladefront te drukken
- Intuïtieve bediening (touchunit met pictogrammen en geluiden)
- Minimalistisch design met dezelfde look als de BORA X BO (vlakliggend, greeploos, All Black)
- Eenvoudige reiniging
- Vooringestelde programma's of handmatige temperatuur- en tijdstellingen
- BORA Connectivity - Uitgebreide bedieningsmogelijkheden en functionaliteit door koppeling met de BORA X BO

Functionies

- Servies voorverwarmen
- Voedsel opwarmen
- Gerechten warm houden
- Voedsel ontdooien
- Koken bij lage temperatuur
- Startvertraging

Leveringsomvang

Multilade 140 mm MS140, landspecifieke netaansluitkabel, communicatiekabel, 5 paar sierzijlijsten (verschillende breedtes), montageaccessoires, bedienings- en montagehandleiding

Accessoires

Multilade glazen front 140 mm MSF140, multilade netaansluitkabel type G MSNLG (UK, IE) / type J MSNLJ (CH) / type I MSNLI (AU)

Product- en ontwerp informatie

- Inbouwapparaten met een gewicht tot 105 kg kunnen direct op de multilade worden geplaatst.
- De ondergrond moet stevig zijn en berekend zijn op het gewicht van de apparatuur.
- Er mag geen corpusachterwand achter het apparaat zijn gemonteerd.

