

SV Produktinformationsblad MS140



MS140

Multilåda 140 mm

Allmän produktinformation:

Produkt:	Värmelåda med variabla funktioner, matlagningsutrymme: 20 l
Produkthöjdpunkter:	Förvärmning av porslin. Regenerering, upptining eller varmhållning av mat. Matlagning på låg temperatur. Push2Open-mekanism. Utökade användningsmöjligheter i kombination med BORA X BO ångugn
Nischmått:	Höjd: 140–142 mm. Bredd: 560–568 mm. Djup: minst 560 mm
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

MS140

Multilåda 140 mm

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Effektförbrukning max.	810 W
Säkring	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,8 m
Nätanslutningsledning typ av stickkontakt	C13 / E + F
Mått (bredd x höjd x djup)	559 x 140 x 537 mm
Mått matlagingsutrymme (bredd x höjd x djup)	525 x 97 x 410 mm
Matlagingsutrymmets volym	20 l
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	19,2 kg
Vikt (netto)	16,4 kg
Max. belastningsvikt	25 kg
Temperaturregleringsområde	30 – 100 °C
Temperaturnivåer	1 – 6
Tidsnivåer	1 – 6

Produktbeskrivning

- Effektstark och mångsidig.
- Högvärdigt material (t.ex. glas och metall).
- Push2Open - enkelt att öppna med ett lätt tryck på lådans front.
- Intuitiv manövrering (touchenhet med ikoner och audiofunktion).
- Minimalistisk design passande till BORA X BO (planmonterad, handtagslös, All Black).
- Enkel rengöring.
- Förinställda program eller manuell temperatur- och tidsreglering.
- BORA Connectivity - utökade användningsmöjligheter och utökat funktionsomfång genom sammankoppling med BORA X BO.

Funktioner

- Förvärma porslin
- Värma upp mat
- Varmhållning av maten
- Tina upp mat
- Matlagning med låg temperatur
- Startfördröjning

Leveransomfång

Multilåda 140 mm MS140, nätanslutningsledning landspecifik, kommunikationsledning, 5 par dekorlister (olika bredder), monteringsstillbehör, bruks- och monteringsanvisning

Tillbehör

Multilåda glasfront 140 mm MSF140, multilåda nätanslutningsledning typ G MSNLG (UK, IE) / typ J MSNLJ (CH) / typ I MSNLI (AU).

Produkt- och planeringsanvisningar

- Inbyggnadsapparater med en vikt upp till 105 kg kan ställas direkt på multilådan.
- Underlaget måste vara fast monterat och klara apparaternas vikt.
- Bakom apparaten får ingen skåpvägg vara monterad.

