


PL Arkusz informacji o produkcie PURMU



PURMU

M Pure płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnowierzchniową, ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płyta grzewcza z 2 polami grzewczymi z indukcją pełnowierzchniową oraz 2 indukcyjnymi polami grzewczymi, intuicyjna obsługa dotykowa, kolorowe dysze wlotowe dostępne jako akcesoria, wymiana filtra od góry przez otwór wlotowy
Wersja:	System z obiegiem zamkniętym i zintegrowanym filtrem zapachów
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISPURMUPL-1000 1

PURMU

M Pure płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnopowierzchniową, ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	7600 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	760 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	23,6 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód po lewej	Ø 210 mm
Duże pole grzewcze, tył po lewej	Ø 175 mm
Duże pola grzewcze po prawej	230 x 230 mm
Moc pola grzewczego z przodu po lewej	2300 W
Moc pola grzewczego z tyłu po lewej	1400 W
Moc pól grzewczych po prawej	2100 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	3000 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	2100 W
Moc pól grzewczych po prawej, stopień POWER	3000 W
Materiał filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Maksymalna żywotność filtra	150 godz. (1 rok)
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Intuicyjny, biały panel sterowania sControl
- Pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową (po prawej)
- Kompaktowe rozmiary
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej i zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Skuteczne usuwanie zapachów przez filtr z węglem aktywnym
- eSwap – łatwa wymiana filtra

Funkcje

Stopień POWER, automatyka wyciągu, funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia, wskaźnik stanu i zużycia filtra, rozpoznawanie naczyń, funkcja automatycznego zagotowania, funkcja trzymania ciepła, funkcja Bridge (po prawej), timer pola grzewczego, funkcja pauzy, minutnik, tryb Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Płyta grzewcza indukcyjna/z indukcją pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym PURMU, dysza wlotowa czarna, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, filtr z węglem aktywnym instrukcja obsługi i montażu, szablon montażowy, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr z węglem aktywnym PUAKF, skrzynka filtra powietrza z wysięgnikiem teleskopowym PULBTA, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, kolorowe dysze wlotowe (czarna PUED, szarobeżowa PUEDG, czerwona PUEDR, nefrytowa PUEDJ, pomarańczowa PUEDO, niebieska PUEDB, jasnoszara PUEDL, żółta PUEDS), taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Skrzynka filtra powietrza jest przeznaczona do podłączania do tylnej ściany korpusu za pomocą wysięgnika teleskopowego (do 80 mm)
- Wysięgnik teleskopowy można przedłużyć o 105 mm za pomocą dodatkowego wysięgnika teleskopowego PULBTA (dostępnego jako osprzęt dodatkowy)
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA

