


PL Arkusz informacji o produkcie PURU



PURU

Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płyta grzewcza z 4 indukcyjnymi polami grzewczymi, intuicyjna obsługa dotykowa, kolorowe dysze wlotowe dostępne jako akcesoria, wymiana filtra od góry przez otwór wlotowy
Wersja:	System z obiegiem zamkniętym i zintegrowanym filtrem zapachów
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISPURUPL-1000 1

PURU

Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	7600 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	760 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	23,2 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Wielkość pól grzewczych z przodu	Ø 210 mm
Wielkość pól grzewczych z tyłu	Ø 175 mm
Moc przednich pól grzewczych	2300 W
Moc tylnych pól grzewczych	1400 W
Moc przednich pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Moc tylnych pól grzewczych, stopień POWER	2100 W
Materiał filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Maksymalna żywotność filtra	150 godz. (1 rok)
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Intuicyjny, czerwony panel sterowania sControl
- Kompaktowe rozmiary
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Skuteczne usuwanie zapachów przez filtr z węglem aktywnym
- eSwap – łatwa wymiana filtra

Funkcje

- Stopień POWER
- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra
- Rozpoznawanie naczynia
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Timer pola grzewczego
- Funkcja pauzy
- Minutnik
- Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy





Indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym PURU, dysza wlotowa czarna, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, pomarańczowa PUEDO, niebieska PUEDB, jasnoszara PUEDL, żółta PUEDS), taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, listwy boczne USL515/USL515AB

Wyposażenie dodatkowe

Filtr z węglem aktywnym PUAKF, skrzynka filtra powietrza z wysięgnikiem teleskopowym PULBTA, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, kolorowe dysze wlotowe (czarna PUED, szarobeżowa PUEDG, czerwona PUEDR, nefrytowa PUEDJ), pomarańczowa PUEDO, niebieska PUEDB, jasnoszara PUEDL, żółta PUEDS), taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, listwy boczne USL515/USL515AB

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Skrzynka filtra powietrza jest przeznaczona do podłączania do tylnej ściany korpusu za pomocą wysięgnika teleskopowego (do 80 mm)
- Wysięgnik teleskopowy można przedłużyć o 105 mm za pomocą dodatkowego wysięgnika teleskopowego PULBTA (dostępnego jako osprzęt dodatkowy)



PURU

Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA