


PL Arkusz informacji o produkcie PUXU2 / PUXU2R

Błyszcząca ceramika szklana:



PUXU2

X Pure indukcyjna płyta grzewcza o pełnej powierzchni ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Matowa ceramika szklana:



PUXU2R

X Pure Rough indukcyjna płyta grzewcza o pełnej powierzchni ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płyta grzewcza z 4 wyjątkowo dużymi polami grzewczymi z indukcją pełnowierzchniową, intuicyjna obsługa dotykowa, ułatwione gotowanie dzięki BORA Assist, rozszerzony zakres funkcji dzięki aplikacji BORA JOY, wymiana filtra od góry przez otwór wlotowy
Wersja:	System z obiegiem zamkniętym i zintegrowanym filtrem zapachów
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 90 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PUXU2 / PUXU2R

X Pure indukcyjna płyta grzewcza o pełnej powierzchni ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	7600 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	830 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	25,5 kg
Masa (netto)	18,2 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Wielkość pól grzewczych z przodu	230 x 230 mm
Wielkość pól grzewczych z tyłu	230 x 230 mm
Moc przednich pól grzewczych	2100 W
Moc tylnych pól grzewczych	2100 W
Moc przednich pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Moc tylnych pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Materiał filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Maksymalna żywotność filtra	150 godz. (1 rok)
Gwarantowany okres dostępności aktualizacji oprogramowania	5 lat (od daty zaprzestania produkcji produktu)

Opis produktu

- Connectivity i BORA Assist
- Intuicyjny, trójkolorowy panel sterowania sControl+
- Ponadwymiarowe pola grzewcze z indukcyjną pełnopowierzchniową
- Kompaktowe rozmiary
- Zintegrowana waniaenka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Skuteczne usuwanie zapachów przez filtr z węglem aktywnym
- eSwap – łatwa wymiana filtra

Funkcje

Funkcja BORA Assist Fry, stopień POWER, automatyka wyciągu, funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia, wskaźnik stanu i zużycia filtra, rozpoznawanie naczyń, kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła, funkcja Bridge, timer pola grzewczego, funkcja pauzy, minutnik

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Ceramiczna płyta grzewcza z indukcyjną pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym PUXU2/PUXU2R, dysza wlotowa PUXED2, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, filtr zapachów GFESP, instrukcja obsługi i montażu, szablon montażowy, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr zapachów GFES/GFESP, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, dysze wlotowe PUXED2, PUED2, taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR830AB, listwy boczne USL515/USL515AB, patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Skrzynka filtra powietrza jest przeznaczona do podłączania do tylnej ściany korpusu za pomocą wysięgnika teleskopowego (wysuw do 80 mm)
- Wysięgnik teleskopowy można przedłużyć o 105 mm za pomocą dodatkowego wysięgnika teleskopowego PULBTA (dostępnego jako osprzęt dodatkowy)
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

