

FI Tuotetietosivu QVACSS / QVACAB**QVACSS**

QVac-tyhjiöpakkaussarja

**QVACAB**

QVac-tyhjiöpakkaussarja All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Integroitava tyhjiöintilaite pinta-asennukseen tai uppoasennukseen, sisältää tyhjiöintirasiat, tyhjiöintipussit, tyhjiökorkit ja marinoitirenkään
Tuotteen kohokohdat:	Ainutlaatuinen asennustapa, helppo käyttää symbolien ansiosta, elintarvikkeet säilyvät jopa kolme kertaa pidempään
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

QVACSS / QVACAB

QVac-tyhjiöpakkaussarja

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	100-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	24 W
Verkkolaitteen johdon pituus	2 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	239 x 124 x 142 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	3,48 kg
Pintamateriaali	ruostumaton teräs
Imuteho	≈ 10 l/min
Suurin tyhjiöintipaine	- 90 kPa
Tyhjiöintiletkun ulottuvuus	400 mm

Tuotekuvaus

- Ainutlaatuinen rakenne
- Audiovisuaalinen käyttöjärjestelmä
- 3 toimintopainiketta eri tyhjiöintiohjelmille
- Ylösnouseva yksikkö automaattisella virtatoiminnolla
- Ulosvedettävä tyhjiöintipää

Toiminnot

- Tyhjiöinti tyhjiöintirasioita ja -pusseja käyttämällä
- Erittäin nopeaan marinointiin
- Pidittää nesteiden säilyvyyttä

Toimitussisältö

1 x integroitava QVac-tyhjiöintilaite, 1 x QVac-tyhjiöintirasia 1 l, 1 x QVac-tyhjiöintirasia 2 l, 1 x QVac-marinointirengas, 2 x QVac-tyhjiökorkki, 5 x QVac-tyhjiöintipussi 0,6 l, 5 x QVac-tyhjiöintipussi 1,5 l, 5 x QVac-tyhjiöintipussi 2,1 l, 15 x tyhjiöintipussien pakastustarra, 1 x verkkolaite ja johto (2 m), käyttö- ja asennusohje

Tarvikkeet

QVac-tyhjiöintirasiat 2 x 1 l QVACVBO1, QVac-tyhjiöintirasiat 2 x 2 l QVACVBO2, QVac-tyhjiökorkki 2 kpl QVACVV, QVac-marinointirengas QVACMR, QVac-tyhjiöintipussi 15 x 0,6 l QVACVBE1, QVac-tyhjiöintipussi 15 x 1,5 l QVACVBE2, QVac-tyhjiöintipussi 15 x 2,1 l QVACVBE3, QVac-tyhjiöintipussisarja (5 x 0,6 l, 5 x 1,5 l, 5 x 2,1 l) QVACVBES, QVac-verkkolaite, tyyppi G (UK, IE) QVACNLG

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Uppoasennus: työtason on oltava vähintään 10 mm paksu
- Jos työtaso on ohuempi, on käytettävä alusrakennetta
- Koteloon on oltava esteetön pääsy huoltotöitä varten
- Vakioasennustavassa liitännät ovat edessä

