

PL Arkusz informacji o produkcie QVACSS / QVACAB



QVACSS

Zestaw do pakowania próżniowego QVac



QVACAB

Zestaw do pakowania próżniowego QVac All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	System pakowania próżniowego do montażu z uskokiem lub na równi z powierzchnią, zawierający pudełka i woreczki do pakowania próżniowego, zamknięcia próżniowe i pierścienie do marynowania
Najważniejsze cechy produktu:	Unikatowa koncepcja montażowa, łatwa obsługa za sprawą piktogramów, nawet trzykrotne wydłużenie okresu przechowywania żywności
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

QVACSS / QVACAB

Zestaw do pakowania próżniowego QVac

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	100 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	24 W
Długość kabla zasilacza	2 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	239 x 124 x 142 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	3,48 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna
Moc ssania	≈ 10 l/min
Maksymalne ciśnienie pakowania próżniowego	- 90 kPa
Długość przedłużenia węża do pakowania próżniowego	400 mm

Opis produktu

- Unikatowa koncepcja montażowa
- Audiowizualna koncepcja obsługi
- 3 przyciski funkcyjne do różnych programów pakowania próżniowego
- Moduł pop-up z funkcją automatycznego włączania/wyłączania
- Wyciągana głowica do pakowania próżniowego

Funkcje

- Pakowanie próżniowe w pudełkach i woreczkach
- Wyjątkowo szybkie marynowanie
- Możliwość dłuższego przechowywania płynów

Zakres dostawy

1x urządzenie do pakowania próżniowego QVac, 1x pudełko do pakowania próżniowego QVac 1 l, 1x pudełko do pakowania próżniowego QVac 2 l, 1x pierścień do marynowania QVac, 2x zamknięcie próżniowe QVac, 5x woreczek do pakowania próżniowego QVac 0,6 l, 5x woreczek do pakowania próżniowego QVac 1,5 l, 5x woreczek do pakowania próżniowego QVac 2,1 l, 15x naklejki na woreczki do pakowania próżniowego, 1x zasilacz z kablem (2 m), instrukcja obsługi i montażu

Wyposażenie dodatkowe

Pudełko do pakowania próżniowego QVac 2x 1 l QVACVBO1, pudełko do pakowania próżniowego QVac 2x 2 l QVACVBO2, zamknięcie próżniowe QVac 2 szt. QVACVV, pierścień do marynowania QVac QVACMR, woreczek do pakowania próżniowego QVac 15x 0,6 l QVACVBE1, woreczek do pakowania próżniowego QVac 15x 1,5 l QVACVBE2, woreczek do pakowania próżniowego QVac 15x 2,1 l QVACVBE3, zestaw woreczków do pakowania próżniowego QVac (5x 0,6 l, 5x 1,5 l, 5x 2,1 l) QVACVBES, zasilacz QVac typu G (UK, IE) QVACNLG

Informacje o produkcie i planowaniu

- Montaż z zachowaniem równej powierzchni: grubość blatu co najmniej 10 mm
- Wymagana podkonstrukcja w przypadku cieńszych blatów
- Obudowa musi być dostępna w celu przeprowadzania konserwacji
- Standardowy montaż przyłączami z przodu

